


**CLI R 02-3 GE/SW ET****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Ausführung | CableLine, Montagedorn     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001745</a> |
| Art        | CLI R 02-3 GE/SW ET        |
| GTIN (EAN) | 4008190990121              |
| VPE        | 10 ST                      |

## Technische Daten

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Abmessungen und Gewichte

|              |        |               |             |
|--------------|--------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 4 mm   | Tiefe (inch)  | 0.1575 inch |
| Höhe         | 3 mm   | Höhe (inch)   | 0.1181 inch |
| Breite       | 3.4 mm | Breite (inch) | 0.1339 inch |
| Nettogewicht | 1.23 g |               |             |

### Temperaturen

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Einsatztemperaturbereich | -30...80 °C |
|--------------------------|-------------|

### Umweltanforderungen

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

### Allgemeine Angaben

|                                    |                       |                                |                          |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Materialfarbe nach Widerstandskode | 4                     | Orientierung des Aufdrucks     | waagrecht                |
| Art des Aufdrucks                  | Standard              | Aufdruckverfahren              | heiß geprägt             |
| Ausführung                         | MultiPack             | Breite                         | 3.4 mm                   |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94     | V-0                   | Einsatztemperaturbereich, max. | 80 °C                    |
| Einsatztemperaturbereich, min.     | -30 °C                | Farbe                          | gelb                     |
| Halogene                           | Ja                    | Werkstoff                      | PVC, weich, ohne Cadmium |
| Aufdruck-Farbe                     | schwarz               | Aufgedruckte Zeichen           | Symbole                  |
| empfohlene Industrien              | Prozess, Maschinenbau | Anzahl je Dorn                 | 25                       |
| Einsatztemperaturbereich           | -30...80 °C           |                                |                          |

### Leiter- und Kabelmarkierer

|                                  |                           |                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Halogene                         | Ja                        | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0.2 mm <sup>2</sup>       | Leiteraußendurchmesser, max.     | 3 mm                |
| Leiteraußendurchmesser, min.     | 1.3 mm                    | Leiteraußendurchmesser           | 1.3 - 3 mm          |
| Leiteranschlussquerschnitt       | 0.2 - 1.5 mm <sup>2</sup> |                                  |                     |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |