

FM 4/TS35



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Produktbild







Das umfassende Zubehör aus dem Klippon® Connect Portfolio ist bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtert dadurch die Montage unter Einhaltung der geforderten Normen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Montagefuß auf Tragschiene, silber, Stahl, blank, M 4, Breite: 14 mm			
BestNr.	<u>0687900000</u>			
Art	FM 4/TS35			
GTIN (EAN)	4008190086459			
VPE	40 ST			



FM 4/TS35



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen				
ROHS	Konform			
Abmessungen und Gewicht	e			
-				
Tiefe	7 mm	Tiefe (inch)	0.2756 inch	
Höhe	50.2 mm	Höhe (inch)	1.9764 inch	
3reite	14 mm	Breite (inch)	0.5512 inch	
Nettogewicht	4.59 g			
Temperaturen				
Umgebungstemperatur	-5 °C40 °C			
Umweltanforderungen				
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme			
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew	%		
Allgemeines				
Oberfläche	vernickelt	Tragschiene	TS 35	
Maße				
Consider the Common N	NA 4	De stania mare (D)	14.00	
Gewinde (innen)	M 4	Raster in mm (P)	14.00 mm	
Systemkennwerte			,	
Ausführung	für Tragschienen	Tragschiene	TS 35	
Werkstoffdaten				
Werkstoff	Stahl, blank	Oberfläche	vernickelt	
Farbe	silber	Operitacite	vernickert	
weitere technische Daten				
Befestigungsart	einschnappbar	explosionsgeprüfte Ausführung	Nein	
Klassifikationen				
Riassilikationon				
ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625	
ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625	
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 9.0	27-18-28-07	
ECLASS 9.1	23-15-90-90	ECLASS 10.0	27-18-28-07	
ECLASS 11.0	27-18-28-07	ECLASS 12.0	27-18-28-07	
ECLASS 13.0	27-18-28-07	ECLASS 14.0	27-18-28-07	
ECLASS 15.0	27-18-28-07			

Katalogstand / Zeichnungen

FM 4/TS35



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen





