

**FM 4/TS35****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktbild**

Das umfassende Zubehör aus dem Klippon® Connect Portfolio ist bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtert dadurch die Montage unter Einhaltung der geforderten Normen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Montagefuß auf Tragschiene, silber, Stahl, blank, M 4, Breite: 14 mm
Best.-Nr.	<a href="#">0687900000</a>
Art	FM 4/TS35
GTIN (EAN)	4008 190086459
VPE	40 ST

## Technische Daten

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	7 mm	Tiefe (inch)	0.2756 inch
Höhe	50.2 mm	Höhe (inch)	1.9764 inch
Breite	14 mm	Breite (inch)	0.5512 inch
Nettogewicht	4.59 g		

### Temperaturen

Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C
---------------------	---------------

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Allgemeines

Oberfläche	vernickelt	Tragschiene	TS 35
------------	------------	-------------	-------

### Maße

Gewinde (innen)	M 4	Raster in mm (P)	14.00 mm
-----------------	-----	------------------	----------

### Systemkennwerte

Ausführung	für Tragschienen	Tragschiene	TS 35
------------	------------------	-------------	-------

### Werkstoffdaten

Werkstoff	Stahl, blank	Oberfläche	vernickelt
Farbe	silber		

### weitere technische Daten

Befestigungsart	einschnappbar	explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
-----------------	---------------	-------------------------------	------

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		

Zeichnungen

