

## CLI O 30-3 GE NE MP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### Abbildung ähnlich

CLI O-Leitermarkierer werden auf bereits angeschlossenen Leitungen montiert und eignen sich ideal zum Nachrüsten von bestehenden Anlagen. Leiterquerschnitte von 0,4mm² bis maximal 4,0mm² lassen sich problemlos mit drei verschiedenen Größen kennzeichnen. Form und Design gewährleisten einen sicheren Langzeitsitz der individuell kombinierbaren Markierer. Vorteile:

- Offene Markierer für bereits angeschlossene Leitungen
- Markiererform mit Drehschutz für sichere Kombinationsmarkierung
- Perfekt für alle nachträglichen Markierarbeiten
- Äußerst geringer Platzbedarf
- Zeitersparnis durch schnelle Clip-Montage

### Allgemeine Bestelldaten

CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 4 - 5 mm, 3
x 6 mm, gelb
0689800000
CLI O 30-3 GE NE MP
4008190061418
200 ST

Katalogstand / Zeichnungen 1



## **CLI O 30-3 GE NE MP**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

Zulassungen				
ROHS	Konform			
Abmessungen und Gewichte				
	_			
Tiefe	6 mm	Tiefe (inch)	0.2362 inch	
Höhe	3 mm	Höhe (inch)	0.1181 inch	
Breite	6 mm	Breite (inch)	0.2362 inch	
Nettogewicht	0.06 g			
Temperaturen				
Einsatztemperaturbereich	-3080 °C			
Umweltanforderungen				
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme			
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%			
Allgemeine Angaben			1	
Materialfarbe nach Widerstandskode	4	Art des Aufdrucks	Neutral	
Ausführung	MultiPack	Breite	6 mm	
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C	
Einsatztemperaturbereich, min.	-30 °C		gelb	
Halogene	Ja	Werkstoff	PVC, weich, ohne Cadmium	
Aufgedruckte Zeichen	ohne	empfohlene Industrien	Prozess, Maschinenbau	
Einsatztemperaturbereich	-3080 °C	Aufdruck	Neutral	
Leiter- und Kabelmarkierer				
Halogene	Ja	Leiteranschlussquerschnitt, max.	4 mm²	
Leiteranschlussquerschnitt, min.	3 mm <sup>2</sup>	Leiteraußendurchmesser, max.	5 mm	
Leiteraußendurchmesser, min.	4 mm	Leiteraußendurchmesser	4 - 5 mm	
Leiteranschlussquerschnitt	3 - 4 mm <sup>2</sup>			
Klassifikationen				
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530	
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530	
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01	
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01	
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02	
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02	
ECLASS 15.0	27-28-11-02			

Katalogstand / Zeichnungen



## **CLI O 30-3 GE NE MP**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

Zeichnungen	www.weidmueller.com
Abbildung ähnlich	