

# **EWK 1 PPS/SW**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### **Produktbild**







# 069306 EWK 1

Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene zu gewährleisten und ein verrutschen zu verhindern hat Weidmüller Endwinkel im Programm. Es sind Ausführungen mit Schraube und schraubenlose Ausführungen erhältlich. Auf den Endwinkeln bestehen Markierungsmöglichkeiten, ebenfalls für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme für Prüfstecker.

### Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Endwinkel, schwarz, TS 32, V-0, Breite: 7.5 mm, 160 °C
BestNr.	<u>0693060000</u>
Art	EWK 1 PPS/SW
GTIN (EAN)	4008190071806
VPE	50 ST



# **EWK 1 PPS/SW**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

Zulassungen				
ROHS	Konform			
Abmessungen und Gewicht	e			
Tiefe	31 mm	Tiofo (inch)	1.2205 inch	
Höhe	27 mm	Tiefe (inch) Höhe (inch)	1.063 inch	
Breite	7.5 mm	Breite (inch)	0.2953 inch	
Nettogewicht	7.3 g	Biette (men)	0.2333 11011	
Temperaturen	7.0 9			
Lagertemperatur	-25 °C55 °C	Dauergebrauchstemperatur, min.	-60 °C	
Dauergebrauchstemperatur, max.	160 °C			
Umweltanforderungen				
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme			
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew			
Allgemeines	Admid dvi i dubii d, i dew.	, v		
Angomonies				
Einbauhinweis	Direktmontage	Tragschiene	TS 32	
Klemmbare Leiter (Bemessı	ungsanschluss)			
Anzugsdrehmoment, max.	1 Nm	Anzugsdrehmoment, min.	0.5 Nm	
Maße				
Triul 30				
Versatz TS 32	13.5 mm			
Systemkennwerte				
Ausführung	für Klemmen	Tragschiene	TS 32	
Werkstoffdaten				
Farbe	schwarz	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	
weitere technische Daten	,			
		•		
Einbauhinweis	Direktmontage	Montageart	geschraubt	
Arretierung	schraubbar			
Klassifikationen				
ETIM 6.0	EC001041	ETIM 7.0	EC001041	
ETIM 8.0	EC001041	ETIM 9.0	EC001041	
ETIM 10.0	EC001041	ECLASS 9.0	27-14-11-35	
ECLASS 9.1	27-14-11-35	ECLASS 10.0	27-14-11-35	
ECLASS 11.0	27-14-11-35	ECLASS 12.0	27-14-11-35	
ECLASS 13.0	27-25-03-02	ECLASS 14.0	27-25-03-02	
ECLASS 15.0	27-25-03-02			

Erstellungs-Datum 09.11.2025 09:16:29 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen



# **EWK 1 PPS/SW**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



## ZGB schwenkbarer Gruppenschildträger



Der ZGB 15 ist ein schwenkbarer Gruppenschildträger. Der Schildträger kann mit den Klemmenmarkierern dekafix 5, WS 12/5 oder dem Einsteckschild ESO 15 bestückt werden.

Der ZGB 30 ist ein schwenkbarer Gruppenschildträger. Der Schildträger kann mit den Klemmenmarkierern dekafix 5, WS 12/5 oder dem Einsteckschild ESO 7 bestückt werden.

Einsteckschilder und Schutzstreifen befinden sich unter Zubehör.

## Allgemeine Bestelldaten

Art	ZGB 15	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1636530000</u>	Klemmenmarkierer, Klemmenmarkierung, 15 x 7 mm, Raster in mm
GTIN (EAN)	4008190297053	(P): 5.00 Weidmueller, weiß
VPE	20 ST	
Art	ZGB 30	Ausfuehrung
Art BestNr.	ZGB 30 1611930000	Ausfuehrung Klemmenmarkierer, Klemmenmarkierung, 32 x 7 mm, Raster in mm
		•