

#### **KSWF M25**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### Abbildung ähnlich







Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

#### Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung KSWF (Flachdichtung - Vulkanfiber), Dichtung ring, M 25, Vulkanfiber	
	<b>;</b> -
BestNr. <u>0899770000</u>	
Art KSWF M25	
GTIN (EAN) 4032248850167	
VPE 25 ST	
Lieferstatus Abgekündigt	
Lieferbar bis 2024-08-31T00:00:00+02:00	
Produktalternative KSWN M25	



## **KSWF M25**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **Technische Daten**

Zulas	CIID	aen

ROHS	Konform			
Abmessungen und Gewich	te			
1101	4.5	H*1 (C 1)	0.0504: 1	
Höhe	1.5 mm	Höhe (inch)	0.0591 inch	
Nettogewicht	1.1 g			
Temperaturen				
Betriebstemperatur	-40 °C95 °C			
Detriebsterriperatur	-40 033 0	-40 C30 C		
Umweltanforderungen				
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme			
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%			
Allgemeine Angaben	,			
			<u> </u>	
Silikone	Nein	Anzahl der Adern	1	
Einsatztemperaturbereich, max.	95 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	
Gewindesteigung	1.5 mm	Verschraubung	M 25	
Werkstoff	Vulkanfiber	Dichtring Durchmesser	38.10 mm	
Gewinde (außen)	M 25	Gewinde (innen)	M 25	
Klassifikationen				
ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181	

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 9.0	27-43-03-19
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-43-03-19
ECLASS 11.0	27-43-03-19	ECLASS 12.0	27-43-03-19
ECLASS 13.0	27-43-03-19	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

Erstellungs-Datum 18.11.2025 05:50:12 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen



## **KSWF M25**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zeichnungen

