

**KSWN M50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmutter, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	KSWN (Flachdichtung - Nylon), Dichtungsring, M 50, Nylon 6
Best.-Nr.	<a href="#">0900660000</a>
Art	KSWN M50
GTIN (EAN)	4032248850105
VPE	25 ST

## KSWN M50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Abmessungen und Gewichte

Höhe	2 mm	Höhe (inch)	0.0787 inch
Nettogewicht	2.12 g		

### Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C... 135 °C
--------------------	------------------

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Allgemeine Angaben

Silikone	Nein	Anzahl der Adern	1
Einsatztemperaturbereich, max.	135 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Gewindesteigung	1.5 mm	Verschraubung	M 50
Werkstoff	Nylon 6	Dichtring Durchmesser	65.00 mm
Gewinde (außen)	M 50	Gewinde (innen)	M 50

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

**Zeichnungen**

