


KSWN M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktpotfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	KSWN (Flachdichtung - Nylon), Dichtungsring, M 20, Nylon 6
Best.-Nr.	0930730002
Art	KSWN M20
GTIN (EAN)	4032248849802
VPE	25 ST

KSWN M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Höhe	2 mm	Höhe (inch)	0.0787 inch
Nettogewicht	0.76 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...135 °C
--------------------	-----------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Silikone	Nein	Anzahl der Adern	1
Einsatztemperaturbereich, max.	135 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Gewindesteigung	1.5 mm	Verschraubung	M 20
Werkstoff	Nylon 6	Dichtring Durchmesser	29.40 mm
Gewinde (außen)	M 20	Gewinde (innen)	M 20

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

KSWN M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

