

**SAI-T-5S-PARA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Y-Steckerverbinder, M12
Best.-Nr.	<a href="#">1009370000</a>
Art	SAI-T-5S-PARA
GTIN (EAN)	4032248713622
VPE	1 ST

**SAI-T-5S-PARA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

Zulassungen



RoHS

Konform

**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 24.64 g

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus Konform

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

**Anschlussdaten**

Sammelabgang - Steckverbinder M12 - Buchse

Einzelabgang 2 - Steckverbinder M12 - Stift

Einzelabgang 1 - Steckverbinder

M12 - Buchse

Anzugsdrehmoment

M12: 0,8 - 1,2 Nm

**Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder**

Polzahl 5

Kontaktoberfläche vergoldet

Nennspannung 60 V

Schutzart IP67

Verschraubung M 12

Codierung A-codiert

Kontaktmaterial CuSn

Nennstrom 4 A

Verschmutzungsgrad 3

Temperaturbereich Gehäuse -25...+85 °C

**Normen**

Steckverbinder Norm IEC 61076-2-101

**Allgemeine Daten**

Polzahl 5

Anschlussgewinde M12

Kontaktmaterial CuSn

Nennstrom 4 A

Verschmutzungsgrad 3

Anschluss 1 M12/M12

Temperaturbereich Gehäuse -25...+85 °C

Codierung A-codiert

Kontaktoberfläche vergoldet

Nennspannung 60 V

Schutzart IP67

Verschraubung M 12

Anschluss 2 Schraube

Leiteraußendurchmesser -

**Klassifikationen**

ETIM 8.0 EC002925

ETIM 10.0 EC002925

ECCLASS 15.0 27-44-01-06

ETIM 9.0

ECCLASS 14.0

EC002925

27-44-01-06

**SAI-T-5S-PARA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen****Schaltbild**