

### **AP 45/LI OR 1665**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Das RS 100 Profi bietet Ihnen eine flexible Lösung für Ihre Montagebedürfnisse, da sowohl eine Tragschienenmontage als auch eine Wandmontage möglich ist. Diese Vielseitigkeit erleichtert die Integration in verschiedene Umgebungen und Anwendungen. Das Gehäuse ist für den Eurokarten leiterplatten Standard nutzbar.

Das Profil ist individuell zuschneidbar, sodass Sie es genau an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen können. Für besonders schwere Bauteile können zusätzliche Rastfüße verwendet werden, die für eine verbesserte Stabilität sorgen und somit die Sicherheit Ihrer Installation erhöhen.

Ein weiteres praktisches Feature ist die Möglichkeit, ein Abdeckprofil für den Schutz großer Bauteile, zu nutzen.

#### Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Abschlussplatte, RS 45 orange, Abschlussplatte		
	DIN-Tragschiene links, Breite: 8 mm		
BestNr.	<u>1011590000</u>		
Art	AP 45/LI OR 1665		
GTIN (EAN)	4032248723577		
VPE	20 ST		

1



## **AP 45/LI OR 1665**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

Zulassungen					
DOLLO	V (				
ROHS	Konform				
Abmessungen und Gewich	te				
			<u>'</u>		
Tiefe	22.8 mm	Tiefe (inch)	0.8976 inch		
Höhe	45 mm	Höhe (inch)	1.7716 inch		
Breite	8 mm	Breite (inch)	0.315 inch		
Länge	45 mm	Länge (inch)	1.7716 inch		
Nettogewicht	2.35 g				
Umweltanforderungen					
D HOW Contract	IZ 6 1 A				
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme				
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%				
Werkstoffdaten					
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	Isolierstoff	PA 66		
	V-Z	Oberfläche	unbehandelt		
Isolierstoffgruppe Werkstoff	PA 66	Kriechstromfestigkeit (CTI)	600 ≤ CTI		
	17.00	iniconstronnestigher (611)	000 = 011		
Allgemeine Daten					
Farbe	orange	Schutzart	IP00		
Farbtabelle (ähnlich)	RAL 2000	Vergießbarkeit	Nein		
Wichtiger Hinweis			'		
Produkthinweis	Das Produkt wird abgekündigt. Bitte keine weiteren Design-Ins mehr vornehmen. Als Alternative können die Profilserie RS 70 und RS 100 genutzt werden.				
Klassifikationen					
ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031		
ETIM 9.0	EC002779	ETIM 10.0	EC002779		
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92		
ECLASS 13.0	27-19-06-02	ECLASS 14.0	27-19-06-02		
ECLASS 15.0	27-19-06-02				

Erstellungs-Datum 18.11.2025 04:32:03 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen

## **AP 45/LI OR 1665**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zeichnungen



