


AP RF 122 RE OR 2000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Das RS 100 Profi bietet Ihnen eine flexible Lösung für Ihre Montagebedürfnisse, da sowohl eine Tragschiene- montage als auch eine Wandmontage möglich ist. Diese Vielseitigkeit erleichtert die Integration in verschiedene Umgebungen und Anwendungen. Das Gehäuse ist für den Eurokarten leiterplatten Standard nutzbar. Das Profil ist individuell zuschneidbar, sodass Sie es genau an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen können. Für besonders schwere Bauteile können zusätzliche Rastfüße verwendet werden, die für eine verbesserte Stabilität sorgen und somit die Sicherheit Ihrer Installation erhöhen. Ein weiteres praktisches Feature ist die Möglichkeit, ein Abdeckprofil für den Schutz großer Bauteile, zu nutzen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Abschlussplatte orange, Abschlussplatte DIN-Tragschiene rechts inkl. Befestigungsschrauben, Breite: 6.4 mm
Best.-Nr.	1020650000
Art	AP RF 122 RE OR 2000
GTIN (EAN)	4032248740161
VPE	20 ST

Technische Daten

www.weidmueller.com

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	42.4 mm	Tiefe (inch)	1.6693 inch
Höhe	130.8 mm	Höhe (inch)	5.1496 inch
Breite	6.4 mm	Breite (inch)	0.252 inch
Nettogewicht	11.4 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Werkstoffdaten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Isolierstoff	PA 66
Isolierstoffgruppe	I	Oberfläche	unbehandelt
Werkstoff	PA 66	Kriechstromfestigkeit (CTI)	600 ≤ CTI

Allgemeine Daten

Farbe	orange	Schutzart	IP00
Farbtabelle (ähnlich)	RAL 2000	Vergießbarkeit	Nein

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		