

HDC FLDG 10B



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Zu den Gehäusen bieten wir unterschiedliches Zubehör an, unter anderem die Dichtung.

Unsere Gehäuse garantieren Ihnen aufgrund der hervorragenden Dichtung die höchstmögliche Dichtigkeit. In umfangreichen Testreihen konnte bestätigt werden: Bis zu einer Wassertiefe von 50 Metern hält RockStar® absolut dicht. So können Sie die schweren Steckverbinder selbst dort einsetzen, wo bisher nur Festverdrahtung möglich war.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Zubehör, Flachdichtung	
BestNr.	<u>1044510000</u>	
Art	HDC FLDG 10B	
GTIN (EAN)	4032248776955	
VPE	5 ST	



HDC FLDG 10B



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

- U	'					
ROHS	Konform	Konform				
Abmessungen und Gewi	chte					
			'			
Nettogewicht	3.7 g					
Temperaturen						
Grenztemperatur	-40 °C 120 °C					
Umweltanforderungen						
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausna	hme				
REACH SVHC		Keine SVHC über 0,1 Gew%				
Ausführung						
Baugröße	4	Dichtung	NBR			
Farbe (RAL)	RAL 7035	BG	4			
Klassifikationen						
	50000010					
ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943			
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943			
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-02-92			
ECLASS 9.1	27-44-01-92	ECLASS 10.0	27-44-02-92			
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92			
ECLASS 13.0	27-44-02-92	ECLASS 14.0	27-44-02-92			
ECLASS 15.0	27-44-02-92					