



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Empty enclosure	
BestNr.	<u>1058100000</u>	
Art	IE-PH-V14M-FO	
GTIN (EAN)	4032248799213	
VPE	10 ST	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-19-01-04

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen			
Zulassungen	c(UL)us		
	LISTED		
ROHS	Konform		
UL File Number Search	UL Webseite		
Zertifikat-Nr. (cULus)	E316369		
Abmessungen und Gewicht	е		
T: .f.	70 45	Tiefe (in als)	2.0524 :1-
Tiefe Höhe	72.45 mm 26.8 mm	Tiefe (inch) Höhe (inch)	2.8524 inch 1.0551 inch
Breite	20.8 mm 22.3 mm	Breite (inch)	0.878 inch
Nettogewicht	56.33 g	piette (IIICII)	0.070 IIICH
Temperaturen			
Temperaturen			<u> </u>
Lagertemperatur		Betriebstemperatur	-40 °C70 °C
Verlegetemperatur			
Umweltanforderungen			'
B 11016 6 1277	14 6		
RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme		
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b	-5b114ba6bd55	
Allgemeine Standards			
Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-117 Var. 14	Zertifikat-Nr. (cULus)	E316369
	120 0 10 70 0 1 1 7 Vul. 14	Zorumkat Wi. (GoLas)	2010000
Klassifikationen			
ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 9.0	27-18-27-02
ECLASS 9.1	27-18-27-02	ECLASS 10.0	27-18-27-02
ECLASS 11.0	27-18-27-02	ECLASS 12.0	27-18-27-02
			2, 102, 02

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Katalogstand / Zeichnungen 2

ECLASS 14.0

27-19-01-04

27-19-01-04






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

LWL-SC

LWL Einsätze SC für Steckverbinder Var.1 / 4 / 14



Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-PI-SCRJ-SM	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1067390000</u>	Einsatz SC, Steckereinsatz SCRJ, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248820863	
VPE	10 ST	
Art	IE-PI-SCRJ-MM	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1067380000</u>	Einsatz SC, Steckereinsatz SCRJ, Multimode
GTIN (EAN)	4032248821129	
Gille (E) (iv)		
VPE	10 ST	
VPE		Ausfuehrung
VPE Art	10 ST	Ausfuehrung Einsatz SC, Steckereinsatz SCRJ, POF
VPE Art BestNr.	10 ST IE-PI-SCRJ-POF	•

Staubschutzkappen



Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.

Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-PP-V14P	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1058280000</u>	Steckergehäuse-Schutzkappe
GTIN (EAN)	4032248799374	
VPE	10 ST	

Erstellungs-Datum 30.10.2025 09:37:18 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 4





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

_____ Zubehör

Neutral



ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

- 111901110		
Art	ESG 9/11 K MC NE WS	Ausfuehrung
BestNr.	1857440000	ESG, Gerätemarkierer x 11 mm, PA 66, Farbe: weiß, selbstklebend
GTIN (EAN)	4032248402731	
VPE	200 ST	

Katalogstand / Zeichnungen 5