

IE-BP-V14P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|----------------------------|
| Ausführung | Flanschgehäuse-Schutzkappe |
| Best.-Nr. | 1058310000 |
| Art | IE-BP-V14P |
| GTIN (EAN) | 4032248799404 |
| VPE | 10 ST |

Technische Daten

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|--------|--------------|-------------|
| Tiefe | 22.9 | Tiefe (inch) | 0.9016 inch |
| Nettogewicht | 4.71 g | | |

Temperaturen

| | |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -40 °C...70 |
|--------------------|-------------|

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Allgemeine Daten

| | | | |
|--------------------------------|-------------|------------|---------------------------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | Farbe | schwarz |
| Gehäusebasismaterial | PA UL 94 V0 | Montageart | nur Innenbereich (indoor) |
| Schutzart | IP67 | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002314 | ETIM 9.0 | EC002314 |
| ETIM 10.0 | EC002314 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-08 | | |