

IE-OP-V01P-1S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Anschlussdose, Ausführung für Steckverbinder Bajonett
Var.1 gemäß IEC 61076-3-106 in Kunststoff

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Wall-mounted junction box, IP67, Variant 1 to IEC 61076-3-106 |
| Best.-Nr. | 1061830000 |
| Art | IE-OP-V01P-1S |
| GTIN (EAN) | 4032248811182 |
| VPE | 10 ST |

Technische Daten

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe | 114 mm | Tiefe (inch) | 4.4882 inch |
| Höhe | 65.2 mm | Höhe (inch) | 2.5669 inch |
| Breite | 41.8 mm | Breite (inch) | 1.6457 inch |
| Nettogewicht | 72 g | | |

Temperaturen

| | | |
|-------------------|--------------------|----------------|
| Lagertemperatur | Betriebstemperatur | -40 °C...70 °C |
| Verlegetemperatur | | |

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Allgemeine Daten

| | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | Farbe | schwarz |
| Gehäusebasismaterial | PA UL 94 V0 | Montageart | Bodenmontage, für freifliegende Verbindungen, Wandmontage |
| Schutzart | IP67 | Steckzyklen | 750 |

Allgemeine Standards

| | |
|---------------------|------------------------|
| Steckverbinder Norm | IEC 61076-3-106 Var. 1 |
|---------------------|------------------------|

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002597 | ETIM 9.0 | EC002597 |
| ETIM 10.0 | EC002597 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-18 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-18 | | |

Zeichnungen

Maßzeichnung

