

**WAH 70 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktbild**

Unsere Systeme für den Berührungsschutz sorgen für mehr Sicherheit in Ihren Schaltanlagen. Sie bieten Schutz gegen elektrischen Schlag durch das unbeabsichtigte Berühren betriebsbedingt oder fehlerbedingt spannungsführender Teile.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Bolzenklemmen, Abdeckhaube, blau, 31 mm
Best.-Nr.	<a href="#">1064580000</a>
Art	WAH 70 BL
GTIN (EAN)	4008190107475
VPE	20 ST

### Technische Daten

#### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

#### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	29.9 mm	Tiefe (inch)	1.1772 inch
Höhe	85 mm	Höhe (inch)	3.3464 inch
Breite	31 mm	Breite (inch)	1.2205 inch
Nettogewicht	8.37 g		

#### Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	100 °C

#### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

#### Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage
---------------	---------------

#### Maße

Raster in mm (P)	32.00 mm	Versatz TS 35	19 mm
------------------	----------	---------------	-------

#### Werkstoffdaten

Werkstoff	Polyamid 66	Farbe	blau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2		

#### weitere technische Daten

Befestigungsart	einschnappbar	Einbauhinweis	Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		

#### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		