

WZAF 300**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Der Zusatzanschluss ermöglicht einen gesonderten Spannungsabgriff. Dieser kann z. B. für die Notstromversorgung vor dem Hauptschalter oder aber auch einfach nur als zusätzlicher Anschluss innerhalb der Applikation eingesetzt werden.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|----------------------------|
| Ausführung | Zusatzanschluss (Klemmen) |
| Best.-Nr. | 1066500000 |
| Art | WZAF 300 |
| GTIN (EAN) | 4008 190157579 |
| VPE | 10 ST |

WZAF 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe | 10 mm | Tiefe (inch) | 0.3937 inch |
| Höhe | 40 mm | Höhe (inch) | 1.5748 inch |
| Breite | 40 mm | Breite (inch) | 1.5748 inch |
| Nettogewicht | 15.15 g | | |

Temperaturen

| | | | |
|-----------------|----------------|---------------------|---------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Umgebungstemperatur | -5 °C...40 °C |
|-----------------|----------------|---------------------|---------------|

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Allgemeines

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Einbauhinweis | Durchführung, Direktmontage |
|---------------|--------------------------------|

Bemessungsdaten

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 32 A |
|-----------|------|

Maße

| | |
|------------------|----------|
| Raster in mm (P) | 27.00 mm |
|------------------|----------|

Systemkennwerte

| | |
|------------|-----------------|
| Ausführung | Zusatzanschluss |
|------------|-----------------|

Werkstoffdaten

| | | | |
|-----------|-----------------|-------|------------|
| Werkstoff | Kupfer verzinkt | Farbe | silbergrau |
|-----------|-----------------|-------|------------|

weitere technische Daten

| | | | |
|-------------------------------|----------|---------------|--------------------------------|
| Befestigungsart | gerastet | Einbauhinweis | Durchführung, Direktmontage |
| explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-08 | | |