

**Q 20 WDL2.5S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Produktbild**

Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene zu gewährleisten und ein verrutschen zu verhindern hat Weidmüller Endwinkel im Programm. Es sind Ausführungen mit Schraube und schraubenlose Ausführungen erhältlich. Auf den Endwinkeln bestehen Markierungsmöglichkeiten, ebenfalls für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme für Prüfstecker.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 24 A, Polzahl: 20, Raster in mm (P): 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 4 mm
Best.-Nr.	<a href="#">1074200000</a>
Art	Q 20 WDL2.5S
GTIN (EAN)	4008190910501
VPE	20 ST

**Q 20 WDL2.5S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

RoHS Konform

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	9.5 mm	Tiefe (inch)	0.374 inch
Höhe	119.9 mm	Höhe (inch)	4.7205 inch
Breite	4 mm	Breite (inch)	0.1575 inch
Nettogewicht	15.55 g		

**Temperaturen**

Lagertemperatur -25 °C...55 °C Umgebungstemperatur -5 °C...40 °C

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme  
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Allgemeines**

Polzahl 20 Einbauhinweis Durchführung, Direktmontage

**Bemessungsdaten**

Nennstrom 24 A

**Maße**

Raster in mm (P) 6.10 mm

**Systemkennwerte**

Ausführung für Klemmen

**Werkstoffdaten**

Werkstoff Kupfer verzinnt Farbe gelb

**weitere technische Daten**

Befestigungsart geschraubt Einbauhinweis Durchführung, Direktmontage

explosionsgeprüfte Ausführung Nein

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		