

**KSWN M32****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |  |
|------------|--|
| Ausführung | KSWN (Flachdichtung - Nylon), Dichtungsring, M 32, Nylon 6 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1076650000</a>                                 |
| Art        | KSWN M32   |
| GTIN (EAN) | 403224883869 1   |
| VPE        | 25 ST  |

## KSWN M32

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Abmessungen und Gewichte

|              |       |             |             |
|--------------|-------|-------------|-------------|
| Höhe         | 2 mm  | Höhe (inch) | 0.0787 inch |
| Nettogewicht | 1.3 g |             |             |

### Temperaturen

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Betriebstemperatur | -40 °C... 135 °C |
|--------------------|------------------|

### Umweltanforderungen

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

### Allgemeine Angaben

|                                |         |                                |          |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|----------|
| Silikone                       | Nein    | Anzahl der Adern               | 1        |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 135 °C  | Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C   |
| Gewindesteigung                | 1.5 mm  | Verschraubung                  | M 32     |
| Werkstoff                      | Nylon 6 | Dichtring Durchmesser          | 42.50 mm |
| Gewinde (außen)                | M 32    | Gewinde (innen)                | M 32     |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001181    | ETIM 9.0    | EC001181    |
| ETIM 10.0   | EC001181    | ECLASS 14.0 | 27-43-03-19 |
| ECLASS 15.0 | 27-43-03-19 |             |             |

**Zeichnungen**

