

**WSH 6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild**

Das umfassende Zubehör aus dem Klippon® Connect Portfolio ist bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtert dadurch die Montage unter Einhaltung der geforderten Normen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Zubehör, Schienenhalter, Wemid
Best.-Nr.	<a href="#">1080200000</a>
Art	WSH 6
GTIN (EAN)	4008190965150
VPE	10 ST

## Technische Daten

## Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

## Abmessungen und Gewichte

Tiefe	39 mm	Tiefe (inch)	1.5354 inch
Höhe	147 mm	Höhe (inch)	5.7874 inch
Breite	8 mm	Breite (inch)	0.315 inch
Nettogewicht	13.4 g		

## Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C
Betriebstemperatur	-50 °C...120 °C	Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.	120 °C		

## Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

## Allgemeines

Polzahl	1	Einbauhinweis	Direktmontage
Tragschiene	TS 35		

## Maße

Raster in mm (P)	8.00 mm	Montageversatz	56 mm
------------------	---------	----------------	-------

## Systemkennwerte

Ausführung	für Tragschienen	Tragschiene	TS 35
------------	------------------	-------------	-------

## Werkstoffdaten

Werkstoff	Wemid	Farbe	dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0		

## weitere technische Daten

Befestigungsart	geschraubt	Einbauhinweis	Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein	Montageart	gerastet

## Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		

### Sammelschienen



Mit unseren Sammelschienen in den verschiedenen Materialien und dem dazugehörigen Zubehör schließen Sie Leitungen auf engstem Bauraum an. Je nach Anwendung können so Potentiale gesammelt, verteilt oder abgeführt werden.

### Allgemeine Bestelldaten

Art	SA 3.00X10.00X1000 CUZN...	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0259800000</a>	Sammelschiene (Klemmen), silber, Höhe: 1000 mm, Tiefe: 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190049300	Messing
VPE	1 M	
Art	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0348900000</a>	Sammelschiene (Klemmen), silber, Höhe: 1000 mm, Tiefe: 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190024802	Kupfer
VPE	25 M	
Art	SSCH 15X6X1000 CU/SN	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0357400000</a>	Sammelschiene (Klemmen), silber, Höhe: 1000 mm, Tiefe: 6 mm,
GTIN (EAN)	4008190169572	Kupfer
VPE	1 M	
Art	SSCH 10X3X1000 ST/ZN	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0438000000</a>	Sammelschiene (Klemmen), silber, Höhe: 1000 mm, Tiefe: 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190080938	Stahl
VPE	25 M	
Art	SSCH 6X6X1000 CU/SN	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0571300000</a>	Sammelschiene (Klemmen), silber, Höhe: 1000 mm, Tiefe: 6 mm,
GTIN (EAN)	4008190015039	Kupfer
VPE	1 M	
Art	SSCH 7.3X1.2X1000	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1071200000</a>	Sammelschiene (Klemmen), silber, Höhe: 1000 mm, Tiefe: 1.2 mm,
GTIN (EAN)	4008190279172	Kupfer
VPE	1 M	
Art	NSCH 1M	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0280200000</a>	Sammelschiene (Klemmen), natur, Höhe: 15 mm, Tiefe: 2 mm, Kupfer
GTIN (EAN)	4008190012953	
VPE	10 M	
Art	ESCH 1 M	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0280300000</a>	Sammelschiene (Klemmen), silber, Höhe: 12 mm, Tiefe: 2 mm, Stahl
GTIN (EAN)	4008190143053	
VPE	10 M	