


WSH 19 MT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Das umfassende Zubehör aus dem Klippon® Connect Portfolio ist bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtert dadurch die Montage unter Einhaltung der geforderten Normen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Zubehör, Schienenhalter, Metall
Best.-Nr.	1083200000
Art	WSH 19 MT
GTIN (EAN)	4008190059538
VPE	10 ST

WSH 19 MT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	143.3 mm	Tiefe (inch)	5.6417 inch
Höhe	150 mm	Höhe (inch)	5.9055 inch
Breite	14.9 mm	Breite (inch)	0.5866 inch
Nettogewicht	112.2 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.	85 °C		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeines

Polzahl	1	Einbauhinweis	Direktmontage
Tragschiene	TS 35		

Maße

Raster in mm (P)	8.00 mm
------------------	---------

Systemkennwerte

Ausführung	für Tragschienen	Tragschiene	TS 35
------------	------------------	-------------	-------

Werkstoffdaten

Werkstoff	Metall	Farbe	grau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	None		

weitere technische Daten

Befestigungsart	geschraubt	Einbauhinweis	Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein	Montageart	geschraubt

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		

WSH 19 MT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Sammelschienen

Mit unseren Sammelschienen in den verschiedenen Materialien und dem dazugehörigen Zubehör schließen Sie Leitungen auf engstem Bauraum an. Je nach Anwendung können so Potentiale gesammelt, verteilt oder abgeführt werden.

Allgemeine Bestelldaten

Art	SA 3.00X10.00X1000 CUZN...	Ausfuehrung
Best.-Nr.	0259800000	Sammelschiene (Klemmen), silber, Höhe: 1000 mm, Tiefe: 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190049300	Messing
VPE	1 M	
Art	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Ausfuehrung
Best.-Nr.	0348900000	Sammelschiene (Klemmen), silber, Höhe: 1000 mm, Tiefe: 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190024802	Kupfer
VPE	25 M	
Art	SSCH 15X6X1000 CU/SN	Ausfuehrung
Best.-Nr.	0357400000	Sammelschiene (Klemmen), silber, Höhe: 1000 mm, Tiefe: 6 mm,
GTIN (EAN)	4008190169572	Kupfer
VPE	1 M	
Art	SSCH 10X3X1000 ST/ZN	Ausfuehrung
Best.-Nr.	0438000000	Sammelschiene (Klemmen), silber, Höhe: 1000 mm, Tiefe: 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190080938	Stahl
VPE	25 M	
Art	SSCH 6X6X1000 CU/SN	Ausfuehrung
Best.-Nr.	0571300000	Sammelschiene (Klemmen), silber, Höhe: 1000 mm, Tiefe: 6 mm,
GTIN (EAN)	4008190015039	Kupfer
VPE	1 M	
Art	SSCH 7.3X1.2X1000	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1071200000	Sammelschiene (Klemmen), silber, Höhe: 1000 mm, Tiefe: 1.2 mm,
GTIN (EAN)	4008190279172	Kupfer
VPE	1 M	
Art	NSCH 1M	Ausfuehrung
Best.-Nr.	0280200000	Sammelschiene (Klemmen), natur, Höhe: 15 mm, Tiefe: 2 mm, Kupfer
GTIN (EAN)	4008190012953	
VPE	10 M	
Art	ESCH 1 M	Ausfuehrung
Best.-Nr.	0280300000	Sammelschiene (Klemmen), silber, Höhe: 12 mm, Tiefe: 2 mm, Stahl
GTIN (EAN)	4008190143053	
VPE	10 M	