

## IE-KSF-PKV14M-KLROB-12M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Konfektionierte IE-Leitungen

### Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1103660120
Art	<a href="#">IE-KSF-PKV14M-KLROB-12M</a>
GTIN (EAN)	4032248918713
VPE	1 ST

## IE-KSF-PKV14M-KLROB-12M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	1517 g
--------------	--------

### Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	-40 °C...70
Verlegetemperatur		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

### Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14
---------------------	--

### Elektrische Eigenschaften

Betriebsspannung	30
------------------	----

### Normen

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14
---------------------	--

### Elektrische Eigenschaften Kabel

Betriebsspannung	30
------------------	----

### Kabelaufbau

Mantelfarbe	schwarz (ähnlich RAL 9005)	Manteldurchmesser, max.	9.3 mm
-------------	----------------------------	-------------------------	--------

### Mechanische und Materialeigenschaften Kabel

Biegeradius min, wiederholt	10 x Kabeldurchmesser	Biegeradius, min., einmalig	5 x Kabeldurchmesser
-----------------------------	-----------------------	-----------------------------	----------------------

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001579	ETIM 9.0	EC001579
ETIM 10.0	EC001579	ECLASS 14.0	27-06-05-01
ECLASS 15.0	27-06-05-01		

## IE-KSF-PKV14M-KLROB-12M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Zeichnungen

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

