

IE-KSF-PKV14M-KLROB-35M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Konfektionierte IE-Leitungen

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1103660350
Art	IE-KSF-PKV14M-KLROB-35M
GTIN (EAN)	4032248996018
VPE	1 ST

IE-KSF-PKV14M-KLROB-35M
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com
Technische Daten
Zulassungen

ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 2550 g

Temperaturen

Lagertemperatur Betriebstemperatur -40 °C...70
Verlegetemperatur

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform
REACH SVHC Lead 7439-92-1

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14

Elektrische Eigenschaften

Betriebsspannung 30

Normen

Steckverbinder Norm IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14

Elektrische Eigenschaften Kabel

Betriebsspannung 30

Kabelaufbau

Mantelfarbe schwarz (ähnlich RAL 9005) Manteldurchmesser, max. 9.3 mm

Mechanische und Materialeigenschaften Kabel

Biegeradius min, wiederholt 10 x Kabeldurchmesser Biegeradius, min., einmalig 5 x Kabeldurchmesser

Klassifikationen

ETIM 8.0 EC001579 ETIM 9.0 EC001579
ETIM 10.0 EC001579 ECLASS 14.0 27-06-05-01
ECLASS 15.0 27-06-05-01

IE-KSF-PKV14M-KLROB-35M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

