



Verdrahtungskanalschneider für Handbetätigungen zum Schneiden von Verdrahtungskanälen und Deckeln bis 125 mm Breite und einer Wandstärke von 2,5 mm. Nur für nicht durch Füllstoffe verstärkte Kunststoffe.

- Gratfreies Schneiden ohne Abfall
- Längenanschlag (1.000 mm) mit Führungsvorrichtung für winkelgenaues Ablängen
- Tischgerät zur Montage auf der Werkbank oder ähnlichen Arbeitsplätzen
- Gehärtete Schneiden aus Spezialstahl

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Cable duct cutting device
Best.-Nr.	<a href="#">1137530000</a>
Art	VKSW
GTIN (EAN)	4032248919406
VPE	1 ST

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	290 mm
Höhe	285 mm
Breite	280 mm
Nettogewicht	305 g

Tiefe (inch)	11.4173 inch
Höhe (inch)	11.2204 inch
Breite (inch)	11.0236 inch

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

### Schneidwerkzeuge

Schnittbreite max.	125 mm
--------------------	--------

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002691
ETIM 10.0	EC002691
ECLASS 15.0	21-04-50-03

ETIM 9.0	EC002691
ECLASS 14.0	21-04-50-03

**Zubehör / Ersatzteile**

Verdrahtungskanalschneider für Handbetätigungen zum Schneiden von Verdrahtungskanälen und Deckeln bis 125 mm Breite und einer Wandstärke von 2,5 mm. Nur für nicht durch Füllstoffe verstärkte Kunststoffe.

- Gratfreies Schneiden ohne Abfall
- Längenanschlag (1.000 mm) mit Führungsvorrichtung für winkelgenaues Ablängen
- Tischgerät zur Montage auf der Werkbank oder ähnlichen Arbeitsplätzen
- Gehärtete Schneiden aus Spezialstahl

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	ERME VKSW	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1251270000</a>	Spare cutting blade
GTIN (EAN)	4050118042436	
VPE	1 ST	
Art	SCHUTZPROFIL VKSW	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2007400000</a>	
GTIN (EAN)	4050118392548	
VPE	1 ST	
Art	VKSW HANDLE	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2886200000</a>	
GTIN (EAN)	4064675855200	
VPE	1 ST	