



Verdrahtungskanalschneider für Handbetätigungen zum Schneiden von Verdrahtungskanälen und Deckeln bis 125 mm Breite und einer Wandstärke von 2,5 mm. Nur für nicht durch Füllstoffe verstärkte Kunststoffe.

- Gratfreies Schneiden ohne Abfall
- Längenanschlag (1.000 mm) mit Führungsvorrichtung für winkelgenaues Ablängen
- Tischgerät zur Montage auf der Werkbank oder ähnlichen Arbeitsplätzen
- Gehärtete Schneiden aus Spezialstahl

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Cable duct cutting device
Best.-Nr.	<a href="#">1137530000</a>
Art	VKSW
GTIN (EAN)	4032248919406
VPE	1 ST

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	290 mm	Tiefe (inch)	11.4173 inch
Höhe	285 mm	Höhe (inch)	11.2204 inch
Breite	280 mm	Breite (inch)	11.0236 inch
Nettogewicht	305 g		

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

**Schneidwerkzeuge**

Schnittbreite max.	125 mm
--------------------	--------

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC002691	ETIM 9.0	EC002691
ETIM 10.0	EC002691	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

### Zubehör / Ersatzteile



Verdrahtungskanalschneider für Handbetätigungen zum Schneiden von Verdrahtungskanälen und Deckeln bis 125 mm Breite und einer Wandstärke von 2,5 mm. Nur für nicht durch Füllstoffe verstärkte Kunststoffe.

- Gratfreies Schneiden ohne Abfall
- Längenanschlag (1.000 mm) mit Führungsvorrichtung für winkelgenaues Ablängen
- Tischgerät zur Montage auf der Werkbank oder ähnlichen Arbeitsplätzen
- Gehärtete Schneiden aus Spezialstahl

### Allgemeine Bestelldaten

Art	ERME VKSW	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1251270000</a>	Spare cutting blade
GTIN (EAN)	4050118042436	
VPE	1 ST	
Art	SCHUTZPROFIL VKSW	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2007400000</a>	
GTIN (EAN)	4050118392548	
VPE	1 ST	
Art	VKSW HANDLE	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2886200000</a>	
GTIN (EAN)	4064675855200	
VPE	1 ST	