


**WBB WMF2.5 BLZ**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Produktbild**

Das umfassende Zubehör aus dem Klippon® Connect Portfolio ist bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtert dadurch die Montage unter Einhaltung der geforderten Normen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Trennwand (Klemmen), dunkelbeige, Höhe: 88.5 mm, Breite: 5.08 mm, V-0, Wemid
Best.-Nr.	<a href="#">1142980000</a>
Art	WBB WMF2.5 BLZ
GTIN (EAN)	4032248925896
VPE	10 ST

## Technische Daten

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	44.5 mm	Tiefe (inch)	1.752 inch
Höhe	88.5 mm	Höhe (inch)	3.4842 inch
Breite	5.08 mm	Breite (inch)	0.2 inch
Nettogewicht	10.2 g		

### Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Umgebungstemperatur	-50 °C...75 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	120 °C

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	936a8f21-8ce1-4838-a60e-9ad69268c052

### Allgemeines

Tragschiene	TS 35
-------------	-------

### Systemkennwerte

Ausführung	Befestigungsblock	Tragschiene	TS 35
------------	-------------------	-------------	-------

### Werkstoffdaten

Werkstoff	Wemid	Farbe	dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0		

### weitere technische Daten

rastbar	Nein
---------	------

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		