

AP MCZ1.5 GN 1670**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Abbildung ähnlich

Offenes Miniaturgehäuse in Reihenklemmenformat mit 5 Zugfederanschlüssen. Eine transparente schwenkbare Kopfplatte dient der Beschriftung und Zugang für Potentiometer und Statuanzeigen. Die 3 oberen Anschlüsse sind mit Steckbrücken querverbindbar. Eine Abdeckplatte zum Schließen des Gehäuses ist ebenfalls lieferbar.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Abschlussplatte, OMNIMATE Housing - TERMINALBOX grün, Abschlussplatte, Breite: 1.5 mm
Best.-Nr.	1161290000
Art	AP MCZ1.5 GN 1670
GTIN (EAN)	4032248950355
VPE	50 ST

AP MCZ1.5 GN 1670

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	55.85 mm	Tiefe (inch)	2.1988 inch
Höhe	91 mm	Höhe (inch)	3.5827 inch
Breite	1.5 mm	Breite (inch)	0.0591 inch
Länge	0 mm	Nettogewicht	5.97 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Werkstoffdaten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Isolierstoff	PA 66/6
Isolierstoffgruppe	I	Oberfläche	unbehandelt
Werkstoff	PA 66/6	Kriechstromfestigkeit (CTI)	600 ≤ CTI

Allgemeine Daten

Farbe	grün	Schutzart	IP20 im verbauten Zustand
Tragschiene	TS 35	Farbtabelle (ähnlich)	RAL 6032
Vergießbarkeit	Ja		

Baugruppeneigenschaften

Polzahl	5
---------	---

Gehäuseeigenschaften

Polzahl	5
---------	---

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

Zeichnungen

Zeichnung

