

FUCR 30-70V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Das umfassende Zubehör aus dem Klippon® Connect Portfolio ist bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtert dadurch die Montage unter Einhaltung der geforderten Normen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Sicherungshalter (Klemmen), schwarz, 6.3 A, schwenkbar, steckbar, V-0, Wemid
Best.-Nr.	1167650000
Art	FUCR 30-70V SW
GTIN (EAN)	4032248113880
VPE	10 ST

FUCR 30-70V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	40.5 mm	Tiefe (inch)	1.5945 inch
Höhe	38 mm	Höhe (inch)	1.4961 inch
Breite	8 mm	Breite (inch)	0.315 inch
Nettogewicht	8.8 g		

Temperaturen

Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C	Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.	120 °C		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme

RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/
bekannt) 7cl

REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage Einsatztemperaturbereich, max. 120 °C

Systemkennwerte

Ausführung Sicherungselement

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid Farbe schwarz
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Einbauhinweis Direktmontage Montageart gesteckt

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		