

**SKMUS M25-W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktpotfolio durch Verschlusstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	SKMU SS (Gegenmutter aus Edelstahl), Gegenmutter, M 25, 2,2 mm, Edelstahl 1.4404
Best.-Nr.	<a href="#">1185700000</a>
Art	SKMUS M25-W
GTIN (EAN)	4050118269963
VPE	240 ST

**SKMUS M25-W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

**Abmessungen und Gewichte**

Höhe	3.2 mm	Höhe (inch)	0.126 inch
Nettogewicht	7 g		

**Temperaturen**

Betriebstemperatur
--------------------

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Allgemeine Angaben**

Gewindesteigung	1.5 mm	Halogene	halogenfrei
Schlüsselweite 1	30 mm	Stärke	3.00 mm
Verschraubung	M 25	Werkstoff	Edelstahl 1.4404
Gewinde (außen)	M 25	Gewinde (innen)	M 25
Gewindelänge	2.2 mm		

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		