

SKMUS M25-W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmutter, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Ausführung | SKMU SS (Gegenmutter aus Edelstahl), Gegenmutter, M 25, 2.2 mm, Edelstahl 1.4404 |
| Best.-Nr. | 1185700000 |
| Art | SKMUS M25-W |
| GTIN (EAN) | 4050118269963 |
| VPE | 240 ST |

Technische Daten

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|--------|-------------|------------|
| Höhe | 3.2 mm | Höhe (inch) | 0.126 inch |
| Nettogewicht | 7 g | | |

Temperaturen

Betriebstemperatur

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Allgemeine Angaben

| | | | |
|------------------|--------|-----------------|------------------|
| Gewindesteigung | 1.5 mm | Halogene | halogenfrei |
| Schlüsselweite 1 | 30 mm | Stärke | 3.00 mm |
| Verschraubung | M 25 | Werkstoff | Edelstahl 1.4404 |
| Gewinde (außen) | M 25 | Gewinde (innen) | M 25 |
| Gewindelänge | 2.2 mm | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000940 | ETIM 9.0 | EC000940 |
| ETIM 10.0 | EC000940 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 | | |