

SKMUS M32-W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmutter, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	SKMU SS (Gegenmutter aus Edelstahl), Gegenmutter, M 32, 3.8 mm, Edelstahl 1.4404
Best.-Nr.	1185710000
Art	SKMUS M32-W
GTIN (EAN)	4050118233759
VPE	144 ST

SKMUS M32-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Höhe	4.8 mm	Höhe (inch)	0.189 inch
Nettogewicht	13.8 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Gewindesteigung	1.5 mm	Halogene	halogenfrei
Schlüsselweite 1	38 mm	Stärke	4.00 mm
Verschraubung	M 32	Werkstoff	Edelstahl 1.4404
Gewinde (außen)	M 32	Gewinde (innen)	M 32
Gewindelänge	3.8 mm		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		