

**SKMUS M40-W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	SKMU SS (Gegenmutter aus Edelstahl), Gegenmutter, M 40, 3.8 mm, Edelstahl 1.4404
Best.-Nr.	<a href="#">1185720000</a>
Art	SKMUS M40-W
GTIN (EAN)	4050118233766
VPE	144 ST

### Technische Daten

#### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

#### Abmessungen und Gewichte

Höhe	4.8 mm	Höhe (inch)	0.189 inch
Nettogewicht	22.3 g		

#### Temperaturen

Betriebstemperatur

#### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

#### Allgemeine Angaben

Gewindesteigung	1.5 mm	Halogene	halogenfrei
Schlüsselweite 1	46 mm	Stärke	4.50 mm
Verschraubung	M 40	Werkstoff	Edelstahl 1.4404
Gewinde (außen)	M 40	Gewinde (innen)	M 40
Gewindelänge	3.8 mm		

#### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		