

SKMUS M50-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktpotfolio durch Verschlusstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	SKMU SS (Gegenmutter aus Edelstahl), Gegenmutter, M 50, 5.3 mm, Edelstahl 1.4404
Best.-Nr.	1185730000
Art	SKMUS M50-W
GTIN (EAN)	4050118233773
VPE	30 ST

SKMUS M50-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Höhe	6.3 mm	Höhe (inch)	0.248 inch
Nettogewicht	46 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Gewindesteigung	1.5 mm	Halogene	halogenfrei
Schlüsselweite 1	60 mm	Stärke	5.00 mm
Verschraubung	M 50	Werkstoff	Edelstahl 1.4404
Gewinde (außen)	M 50	Gewinde (innen)	M 50
Gewindelänge	5.3 mm		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		