

SKMUS M63-W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmutter, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	SKMU SS (Gegenmutter aus Edelstahl), Gegenmutter, M 63, 5.3 mm, Edelstahl 1.4404
Best.-Nr.	1185740000
Art	SKMUS M63-W
GTIN (EAN)	4050118269970
VPE	20 ST

SKMUS M63-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Höhe	6.3 mm	Höhe (inch)	0.248 inch
Nettogewicht	90 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Gewindesteigung	1.5 mm	Halogene	halogenfrei
Schlüsselweite 1	75 mm	Stärke	6.00 mm
Verschraubung	M 63	Werkstoff	Edelstahl 1.4404
Gewinde (außen)	M 63	Gewinde (innen)	M 63
Gewindelänge	5.3 mm		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		