

VGM32-SS68 15-25 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Ergänzend zu dem umfangreichen Sortiment an Gehäusen, bietet Weidmüller eine Vielfalt an Kabelverschraubungen für unterschiedlichste Anwendungszwecke an. Die Kabelverschraubungen aus Messing, Kunststoff und Edelstahl erfüllen passend zu jedem Industriegehäusen die unterschiedlichsten IP Schutzklassen.

Je nach Verschraubungsreihe und Anwendungsgebiet sind die Kabelverschraubungen nach VDE, UL, UR, cULus, DNV GL oder EN 45545 zugelassen und geprüft.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|-------------|---|
| Ausfuehrung | Schwere Steckverbinder, Zubehör, Kabelverschraubung, Edelstahl 1.4305 (303) |
| Best.-Nr. | 1193580000 |
| Art | VGM32-SS68 15-25 BG |
| GTIN (EAN) | 4032248976553 |
| VPE | 25 ST |

VGM32-SS68 15-25 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

| | |
|------|---------|
| RoHS | Konform |
|------|---------|

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|-------|--------------|-------------|
| Länge | 40 mm | Länge (inch) | 1.5748 inch |
| Nettogewicht | 101 g | | |

Temperaturen

| | |
|-----------------|-------------------|
| Grenztemperatur | -40 °C ... 130 °C |
|-----------------|-------------------|

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Allgemeine Angaben

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Kabeldurchmesser außen, max. | 25 mm | Kabeldurchmesser außen, min. | 15 mm |
| O-Ring | Silikon | Schutzart mit GWDR | IP68 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | Halogene | halogenfrei |
| Normen | EN 45545-2:2013 | Schlüsselweite 1 | 36 mm |
| Schlüsselweite | 36 mm | Schutzart | IP68 - 15 bar |
| Verschraubung | M 32 | Werkstoff | Edelstahl 1.4305 (303) |
| Gewinde (außen) | M 32 | Gewindelänge | 8 mm |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 | | |