

HDC 10B DC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Die Transportschutzkappen sind für die Baugrößen 3, 4, 6 und 8 erhältlich und können mit den IP65 – Standardgehäusen verwendet werden. Die einfach zu befestigenden Transportschutzkappen entsprechen der Schutzart IP20 und sind auf allen Gehäuseunterteilen, Anbau und Sockelgehäuse verwendbar. Durch die integrierte Öse kann eine Fangschnur, die nicht zum Lieferumfang gehört, befestigt werden.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schwere Steckverbinder, Zubehör, Schutzkappe
Best.-Nr.	1215910000
Art	HDC 10B DC
GTIN (EAN)	4050118000122
VPE	20 ST

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Höhe	18 mm	Höhe (inch)	0.7087 inch
Breite	46 mm	Breite (inch)	1.811 inch
Länge	76 mm	Länge (inch)	2.9921 inch
Nettogewicht	8.4 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
 REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Daten

Baugröße	4	Farbe	weiß, transparent
Schutzart	IP20	Werkstoff	Polypropylen
BG	4		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC 10B DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zeichnungen

www.weidmueller.com

