

**Produktbild**

Das umfassende Zubehör aus dem Klippon® Connect Portfolio ist bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtert dadurch die Montage unter Einhaltung der geforderten Normen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	P-Reihe, Trennwand, grau, 2 mm, beschriftet 1-16, waagrecht
Best.-Nr.	<a href="#">1230120000</a>
Art	TW PRV16 1-16
GTIN (EAN)	4050118013924
VPE	10 ST

### Technische Daten

#### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

#### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	100 mm	Tiefe (inch)	3.937 inch
Höhe	225 mm	Höhe (inch)	8.8582 inch
Breite	2 mm	Breite (inch)	0.0787 inch
Nettogewicht	26.4 g		

#### Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	125 °C

#### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

#### Systemkennwerte

Ausführung	beschriftet 1-16, waagrecht	Anzahl der Etagen	16
------------	--------------------------------	-------------------	----

#### Werkstoffdaten

Werkstoff	Polycarbonat	Farbe	grau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0		

#### weitere technische Daten

rastbar	Ja
---------	----

#### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		

**Zeichnungen**

