

KLBUE 10-20 FM4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Mit unserem vielfältigen Angebot an Schirmanschlüssen KLBÜ realisieren Sie flexibel eine selbstnachstellende Schirmkontaktierung – und sorgen für einen störungsfreien Anlagenbetrieb.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Klemmbügel, Klemmbügel für Schirmanschluss
Best.-Nr.	1252510000
Art	KLBUE 10-20 FM4
GTIN (EAN)	4032248112555
VPE	10 ST

KLBUE 10-20 FM4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	40 mm	Tiefe (inch)	1.5748 inch
Höhe	50.5 mm	Höhe (inch)	1.9882 inch
Breite	25 mm	Breite (inch)	0.9842 inch
Nettogewicht	36.9 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.	-60 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	130 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme		
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%		
Produktspezifischer CO2-Fußabdruck	Von der Wiege bis zum Werkstor	0.097 kg CO2 eq.	

Allgemeines

Einbauhinweis	TS 35	Tragschiene	TS 35
---------------	-------	-------------	-------

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt	20 mm ²
-----------------------	--------------------

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge	26 mm	Anschlussart	Federanschluss
Anzahl Anschlüsse	1	Kabeldurchmesser, max.	20 mm
Kabeldurchmesser, min.	10 mm	Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, 20 mm ² max.	
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, 10 mm ² min.			

Systemkennwerte

Abschlussplatte erforderlich	Nein	Tragschiene	TS 35
------------------------------	------	-------------	-------

Werkstoffdaten

Farbe	silber	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	None
-------	--------	--------------------------------	------

weitere technische Daten

Einbauhinweis	TS 35	explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Montageart	gerastet		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		