

GWHUE M3 WTL6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Testadapter und Prüfstecker dienen der elektrischen Verbindung zwischen Reihenklemmen und dem Test Equipment. So kann im verdrahteten Zustand ein elektrischer Kontakt hergestellt und Messungen durchgeführt werden.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Verbindungshülse (Klemmen), geschraubt, Breite: 6 mm, Höhe: 6 mm, Tiefe: 13.3 mm, Polzahl: 1, Kupfer - Zink
Best.-Nr.	1255010000
Art	GWHUE M3 WTL6
GTIN (EAN)	4050118075892
VPE	50 ST

GWHUE M3 WTL6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	13.3 mm	Tiefe (inch)	0.5236 inch
Höhe	6 mm	Höhe (inch)	0.2362 inch
Breite	6 mm	Breite (inch)	0.2362 inch
Durchmesser	3.2 mm	Nettogewicht	2.19 g

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	----------------	---------------------	---------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bf95e7f0-305d-4f12-aa7a-56f19573f0e7

Allgemeines

Polzahl	1
---------	---

Maße

Durchmesser	3.2 mm
-------------	--------

Werkstoffdaten

Werkstoff	Kupfer - Zink
-----------	---------------

weitere technische Daten

Befestigungsart	geschraubt
-----------------	------------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		