

ZST 1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Produktbild**

Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene zu gewährleisten und ein verrutschen zu verhindern hat Weidmüller Endwinkel im Programm. Es sind Ausführungen mit Schraube und schraubenlose Ausführungen erhältlich. Auf den Endwinkeln bestehen Markierungsmöglichkeiten, ebenfalls für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme für Prüfstecker.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|-------------|----------------------------|
| Ausfuehrung | Zubehör, Sammelträger |
| Best.-Nr. | 1269070000 |
| Art | ZST 1 |
| GTIN (EAN) | 4050118094091 |
| VPE | 25 ST |

ZST 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe | 39.5 mm | Tiefe (inch) | 1.5551 inch |
| Höhe | 62 mm | Höhe (inch) | 2.4409 inch |
| Breite | 8 mm | Breite (inch) | 0.315 inch |
| Nettogewicht | 7.72 g | | |

Temperaturen

| | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Umgebungstemperatur | -50 °C...75 °C |
| Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C | Dauergebrauchstemperatur, max. | 120 °C |

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Allgemeines

| | | | |
|---------------|---------------|-------------|-------|
| Einbauhinweis | Direktmontage | Tragschiene | TS 35 |
|---------------|---------------|-------------|-------|

Systemkennwerte

| | | | |
|-------------|------------------|------------------------------|------|
| Ausführung | für Tragschienen | Abschlussplatte erforderlich | Nein |
| Tragschiene | TS 35 | | |

Werkstoffdaten

| | | | |
|--------------------------------|-------|-------|---------|
| Werkstoff | Wemid | Farbe | schwarz |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | | |

weitere technische Daten

| | | | |
|---------------|-------------|---------------|---------------|
| Offene Seiten | geschlossen | Einbauhinweis | Direktmontage |
| Montageart | TS 35 | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |



ZST 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Sicherung



Als Zubehör für unser breites Produktpotfolio an Sicherungsreihenklemmen bieten wir ebenfalls die passenden Sicherungseinsätze an. Dabei erstreckt sich das Portfolio über Geräteschutzsicherungen (Feinsicherungen) von 5x20 mm bis hin zu 10x38 mm, E 14 bis E 18 Sicherungseinsätze, sowie KFZ Sicherungen und Sicherungautomaten. Passeinsätze für die Sicherungseinsätze runden das Gesamtportfolio ab.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | G 25/0.25A/M GE | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 0546900000 | Feinsicherung, mittelträge, 0.25 A, G-Si. 5 x 25 |
| GTIN (EAN) | 4008190097370 | |
| VPE | 10 ST | |
| Art | G 25/0.80A/M GR | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 0646400000 | Feinsicherung, mittelträge, 0.8 A, G-Si. 5 x 25 |
| GTIN (EAN) | 4008190060794 | |
| VPE | 10 ST | |
| Art | G 25/0.50A/M WS | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 0510300000 | Feinsicherung, mittelträge, 0.5 A, G-Si. 5 x 25 |
| GTIN (EAN) | 4008190018368 | |
| VPE | 10 ST | |
| Art | G 25/1.00A/M RT | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 0265800000 | Feinsicherung, mittelträge, 1 A, G-Si. 5 x 25 |
| GTIN (EAN) | 4008190141660 | |
| VPE | 10 ST | |
| Art | G 25/10.0A/M RT | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 0193100000 | Feinsicherung, mittelträge, 10 A, G-Si. 5 x 25 |
| GTIN (EAN) | 4008190023799 | |
| VPE | 10 ST | |
| Art | G 25/2.00A/F BL | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 0192700000 | Feinsicherung, flink, 2 A, G-Si. 5 x 25 |
| GTIN (EAN) | 4008190176402 | |
| VPE | 10 ST | |
| Art | G 25/4.00A/F BR | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 0192800000 | Feinsicherung, flink, 4 A, G-Si. 5 x 25 |
| GTIN (EAN) | 4008190115319 | |
| VPE | 10 ST | |
| Art | G 25/6.30A/F GN | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 0192900000 | Feinsicherung, flink, 6.3 A, G-Si. 5 x 25 |
| GTIN (EAN) | 4008190135461 | |
| VPE | 10 ST | |
| Art | G 20/0.10A/F | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 0430300000 | Feinsicherung, flink, 0.1 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190077174 | |
| VPE | 10 ST | |
| Art | G 20/0.20A/F | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 0430400000 | Feinsicherung, flink, 0.2 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190152383 | |
| VPE | 10 ST | |

ZST 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | G 20/0.25A/F | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 0430500000 | Feinsicherung, flink, 0.25 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190153991 | |
| VPE | 10 ST | |
| Art | G 20/0.50A/F | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 0430600000 | Feinsicherung, flink, 0.5 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190046835 | |
| VPE | 10 ST | |
| Art | G 20/0.63A/F | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 0439000000 | Feinsicherung, flink, 0.63 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190131210 | |
| VPE | 10 ST | |
| Art | G 20/1.00A/F | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 0430700000 | Feinsicherung, flink, 1 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190093877 | |
| VPE | 10 ST | |
| Art | G 20/1.60A/F | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 0430800000 | Feinsicherung, flink, 1.6 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190031503 | |
| VPE | 10 ST | |
| Art | G 20/2.00A/F | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 0430900000 | Feinsicherung, flink, 2 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190123567 | |
| VPE | 10 ST | |
| Art | G 20/2.50A/F | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 0431000000 | Feinsicherung, flink, 2.5 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190085513 | |
| VPE | 10 ST | |
| Art | G 20/3.15A/F | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 0431100000 | Feinsicherung, flink, 3.15 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190012977 | |
| VPE | 10 ST | |
| Art | G 20/4.00A/F | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 0431200000 | Feinsicherung, flink, 4 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190022983 | |
| VPE | 10 ST | |
| Art | G 20/5.00A/F | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 0431300000 | Feinsicherung, flink, 5 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190185381 | |
| VPE | 10 ST | |
| Art | G 20/6.30A/F | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 0431400000 | Feinsicherung, flink, 6.3 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190086053 | |
| VPE | 10 ST | |