

kundenspezifisches Produkt – Bestellung nur auf Anfrage

Abbildung ähnlich

Tragschienschnidgerät für Tragschienen und Profilschienen

- TS 35/7,5 mm nach EN 50022 (s=1,0 mm)
- TS 35/15 mm nach EN 50022 (s=1,5 mm)

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Mounting rail cutter
Best.-Nr.	1270310000
Art	TSLD C
GTIN (EAN)	4050118058604
VPE	1 ST

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	200 mm	Tiefe (inch)	7.874 inch
Höhe	205 mm	Höhe (inch)	8.0709 inch
Breite	270 mm	Breite (inch)	10.6299 inch
Nettogewicht	17800 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Tragschienenerschneid- und Lochgerät
---------------------	--------------------------------------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		