

**SDIK PH2 SL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VDE-isolierte Schraubendreher zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1000 V und DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Geprüfte Sicherheit GS, stückgeprüft. Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Schraubendreher, Schraubendreher
Best.-Nr.	<a href="#">1274720000</a>
Art	SDIK PH2 SL
GTIN (EAN)	4050118073232
VPE	1 ST
Lieferstatus	Abgekündigt
Lieferbar bis	2021-08-06T00:00:00+02:00
Produktalternative	<a href="#">SDIK SLIM PH2 X 100</a>

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Breite	218 mm	Breite (inch)	8.5827 inch
Durchmesser	36 mm	Nettogewicht	98 g

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips, Gr.2, SlimLine
---------------------	---

### Schraubwerkzeuge

Form	Kreuzschlitz	Größe	2
Klingenlänge	100 mm	Klingenmaß Kreuzschlitz	Gr. PH2

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		

**Anwendungsbeispiel**

