



VDE-isolierte Schraubendreher zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1000 V und DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Geprüfte Sicherheit GS, stückgeprüft. Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendreher, Schraubendreher
Best.-Nr.	1274730000
Art	SDIK PZ1 SL
GTIN (EAN)	4050118073225
VPE	1 ST
Lieferstatus	Abgekündigt
Lieferbar bis	2021-06-30T00:00:00+02:00
Produktalternative	SDIK SLIM PZ1 X 80

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Breite	191 mm	Breite (inch)	7.5197 inch
Durchmesser	30 mm	Nettogewicht	62 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Technische Daten

Artikelbeschreibung	isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Pozidriv, Gr.1, SlimLine
---------------------	---

Schraubwerkzeuge

Form	Pozidrive	Größe	1
Klingenlänge	80 mm	Klingenmaß Kreuzschlitz	Gr. PZ1

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel

