

IE-SCRJ-IP67-POF-100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

LWL Einsätze SC für Steckverbinder Var.1 / 4 / 14

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Stecker LWL, Ersatz-Crimphülse, IP67 mit Gehäuse
Best.-Nr.	1278430000
Art	IE-SCRJ-IP67-POF-100
GTIN (EAN)	4050118069136
VPE	100 ST

IE-SCRJ-IP67-POF-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	26.5 mm	Tiefe (inch)	1.0433 inch
Höhe	5.8 mm	Höhe (inch)	0.2283 inch
Nettogewicht	3 g		

Temperaturen

Lagertemperatur Betriebstemperatur
Verlegetemperatur

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Allgemeine Daten

Artikelbeschreibung	Ersatz-Crimphülse	Farbe	sonstige
Schutzart	IP67 mit Gehäuse	Fasertyp	POF
Einfügungsdämpfung	≤ 1,0 dB	Anschluss 1	SCRJ
Anschluss 2	Schnellanschlusstechnik: crimpen, schneiden	Material Ferrule	Neusilber

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		