

ETA 1170 21 25A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Produktbild



Als Zubehör für unser breites Produktportfolio an Sicherungsreihenklammern bieten wir ebenfalls die passenden Sicherungseinsätze an. Dabei erstreckt sich das Portfolio über Geräteschutzsicherungen (Feinsicherungen) von 5x20 mm bis hin zu 10x38 mm, E 14 bis E 18 Sicherungseinsätze, sowie KFZ Sicherungen und Sicherungsautomaten. Passeinsätze für die Sicherungseinsätze runden das Gesamtportfolio ab.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Feinsicherung, flink, 25 A, Flachsicherung Typ C
Best.-Nr.	1278830000
Art	ETA 1170 21 25A
GTIN (EAN)	4050118091335
VPE	5 ST

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	51.6 mm	Tiefe (inch)	2.0315 inch
Höhe	22 mm	Höhe (inch)	0.8661 inch
Breite	9.8 mm	Breite (inch)	0.3858 inch
Nettogewicht	9.9 g		

Temperaturen

Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C	Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.	120 °C		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage
---------------	---------------

Bemessungsdaten

Bemessungsspannung	28 V	Nennstrom	25 A
--------------------	------	-----------	------

Systemkennwerte

Ausführung	Sicherungselement
------------	-------------------

Werkstoffdaten

Farbe	schwarz
-------	---------

weitere technische Daten

Einbauhinweis	Direktmontage	Montageart	gesteckt
---------------	---------------	------------	----------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		