

## KTB GP XX6115 AB S4 3MM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Abbildung ähnlich



Abbildung ähnlich

Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall  
Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäuserreihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

#### Flanschplatten

Flanschplatten in zwei Stärken zum einfachen Austauschen von vorbestückten Flanschplatten vor Ort.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, gerade, Höhe: 604 mm, Breite: 117 mm, Tiefe: 3 mm, Flanschplatten: oben, unten, Werkstoff: Edelstahl 1.4404, Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1281270000</a>                                                                                                                                                                              |
| Art        | KTB GP XX6115 AB S4 3MM                                                                                                                                                                                 |
| GTIN (EAN) | 4050118071832                                                                                                                                                                                           |
| VPE        | 1 ST                                                                                                                                                                                                    |

**KTB GP XX6115 AB S4 3MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Technische Daten**
**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Abmessungen und Gewichte**

|              |        |               |              |
|--------------|--------|---------------|--------------|
| Tiefe        | 3 mm   | Tiefe (inch)  | 0.1181 inch  |
| Höhe         | 604 mm | Höhe (inch)   | 23.7795 inch |
| Breite       | 117 mm | Breite (inch) | 4.6063 inch  |
| Nettogewicht | 1250 g |               |              |

**Temperaturen**

|                    |
|--------------------|
| Betriebstemperatur |
|--------------------|

**Umweltanforderungen**

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

**Allgemeine Angaben**

|                   |                                                     |                |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| Materialstärke    | 3 mm                                                | Einbauhinweis  | Schraubmontage                                |
| Oberfläche        | elektropoliert                                      | Werkstoff      | Edelstahl 1.4404,<br>Edelstahl 1.4404 (316 L) |
| Einbaubefestigung | geschraubt                                          | Schutzart (UL) | Type 3, Type 4X, Type 12                      |
| Flanschplatten    | oben, unten                                         | Flanschplatte  | Ja                                            |
| Einsatzgebiete    | Transportwesen,<br>Explosionsgefährdete<br>Bereiche |                |                                               |

**Allgemeine Angaben Zubehör**

|                |                |                                 |                                               |
|----------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Materialstärke | 3 mm           | Bestückungsloch-Durchmesser (D) | 7 mm                                          |
| Oberfläche     | elektropoliert | Werkstoff                       | Edelstahl 1.4404,<br>Edelstahl 1.4404 (316 L) |

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000211    | ETIM 9.0    | EC000211    |
| ETIM 10.0   | EC000211    | ECLASS 14.0 | 27-14-24-21 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-24-21 |             |             |