

KABELBINDERZANGE RT-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Miscellaneous tools
Best.-Nr.	1296000000
Art	KABELBINDERZANGE RT-1
GTIN (EAN)	4008 190029944
VPE	1 ST

KABELBINDERZANGE RT-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	20 mm	Tiefe (inch)	0.7874 inch
Höhe	130 mm	Höhe (inch)	5.1181 inch
Breite	160 mm	Breite (inch)	6.2992 inch
Wandstärke, min.	25 mm	Wandstärke, max.	48 mm
Nettogewicht	305.9 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3d0ef2ef-93f5-4544-94cb-4486af44712b

Installationsmaterial

Max. Kabelbinderbreite	4.8 mm	Ausführung	Spann- und Schneidwerkzeug für Kunststoffkabelbinder, Einstellbare Anzugkraft
Werkstoff	Kunststoff	Zugfestigkeit	133 N
Zugfestigkeit (Pound-force)	30 lbf		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000453	ETIM 7.0	EC000453
ETIM 8.0	EC000453	ETIM 9.0	EC000453
ETIM 10.0	EC000453	ECLASS 9.0	21-04-38-30
ECLASS 9.1	21-04-38-30	ECLASS 10.0	21-04-38-30
ECLASS 11.0	21-04-38-30	ECLASS 12.0	21-04-38-30
ECLASS 13.0	21-04-38-30	ECLASS 14.0	21-04-38-30
ECLASS 15.0	21-04-38-30		

KABELBINDERZANGE RT-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

