

KLHA M5/20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Das umfassende Zubehör aus dem Klippon® Connect Portfolio ist bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtert dadurch die Montage unter Einhaltung der geforderten Normen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Sammelschiene (Klemmen), grau, Höhe: 130 mm, Tiefe: 20 mm, Stahl
Best.-Nr.	1311320000
Art	KLHA M5/20
GTIN (EAN)	4032248152605
VPE	25 ST
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Datum der letzten Bestellung	2026-09-30T00:00:00+02:00

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	20 mm	Tiefe (inch)	0.7874 inch
Höhe	130 mm	Höhe (inch)	5.1181 inch
Breite	10 mm	Breite (inch)	0.3937 inch
Durchmesser	5.4 mm	Nettogewicht	34.51 g

Temperaturen

Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C	Betriebstemperatur	-40 °C...85 °C
---------------------	---------------	--------------------	----------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage	Oberfläche	verzinkt
---------------	---------------	------------	----------

Maße

Durchmesser	5.4 mm
-------------	--------

Werkstoffdaten

Werkstoff	Stahl	Oberfläche	verzinkt
Farbe	grau		

weitere technische Daten

Einbauhinweis	Direktmontage
---------------	---------------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		