

IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Y-Verteiler, Ausführung FreeCon für Steckverbinder Push-Pull Var.14 gemäß IEC 61076-3-117 in Metall mit Hybrid 10pol. Einsatz

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Y-Verteiler, FreeCon, Hybrid, IP65
Best.-Nr.	1312230000
Art	IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1
GTIN (EAN)	4050118115000
VPE	1 ST

IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	1050 g
--------------	--------

Temperaturen

Lagertemperatur	-40 °C...75 °C	Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
Verlegetemperatur			

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Allgemeine Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Gehäusebasismaterial	Alu-Profil, Deckel: Zinkdruckguss, lackiert
Schutzart	IP65		

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-117 Var. 14
---------------------	-------------------------


Technische Daten Hybridverbinder

Steckzyklen	500	Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss (Flansch), PA 66
Schirmung	360° Schirmkontaktierung	Material Dichtung	NBR
Bemessungsspannung (DIN EN 61984)	24 V	Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Kontaktwiderstand	≤ 10 mΩ	Schutzart	IP65
Polzahl	10	Nennstrom	3 A pro Kontakt

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

Zeichnungen



IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Zubehör**Staubschutzkappen**

Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.

Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-BP-V14P	Ausführung
Best.-Nr.	1058310000	Flanschgehäuse-Schutzkappe
GTIN (EAN)	4032248799404	
VPE	10 ST	

Sets - hybrid

PushPull Steckverbinderset gemäß IEC 61076-3-117
Var.14 (PROFINET) in Metall inkl. Hybrid-Einsatz

Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-PS-V14M-HYB-10P	Ausführung
Best.-Nr.	1072910000	Stecker Hybrid, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248831128	
VPE	10 ST	