

TW PRV8 1-8 SE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Das umfassende Zubehör aus dem Klippon® Connect Portfolio ist bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtert dadurch die Montage unter Einhaltung der geforderten Normen.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|-------------|--|
| Ausfuehrung | P-Reihe, Trennwand, grau, 2 mm, beschriftet 1-8, senkrecht |
| Best.-Nr. | 1312410000 |
| Art | TW PRV8 1-8 SE |
| GTIN (EAN) | 4050118121537 |
| VPE | 10 ST |

TW PRV8 1-8 SE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe | 59.7 mm | Tiefe (inch) | 2.3504 inch |
| Höhe | 120 mm | Höhe (inch) | 4.7244 inch |
| Breite | 2 mm | Breite (inch) | 0.0787 inch |
| Nettogewicht | 9.5 g | | |

Temperaturen

| | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Umgebungstemperatur | -5 °C...40 °C |
| Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C | Dauergebrauchstemperatur, max. | 125 °C |

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Systemkennwerte

| | | | |
|------------|----------------------------|-------------------|---|
| Ausführung | beschriftet 1-8, senkrecht | Anzahl der Etagen | 8 |
|------------|----------------------------|-------------------|---|

Werkstoffdaten

| | | | |
|--------------------------------|--------------|-------|------|
| Werkstoff | Polycarbonat | Farbe | grau |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | | |

weitere technische Daten

| | |
|---------|----|
| rastbar | Ja |
|---------|----|

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000886 | ETIM 9.0 | EC000886 |
| ETIM 10.0 | EC000886 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 | | |

TW PRV8 1-8 SE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

